



## Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 12-20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM).

#### Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428990, indstillingsringe (til justering) og forlænger.

### Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	16 mm
Måleområde	12 - 20 mm
Antal indstillingsringe	1
Antal mikrometerskruer	2
Fejlgrænse	0,005 / 0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

### Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

### Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 16-20 mm	428990 16-20
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 12-16 mm	428990 12-16
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 12-20	428993 12-20
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18