

**Mitutoyo****Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 10-12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

**Specialtilbehør:**

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Mål a	2 mm
Standardmåledybde	57 mm
Måleområde	10 - 12 mm
Måletromle-Ø	17 mm
Måledybde med forlænger	157 mm
Samlet længde	106 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 1/100	429010 1/100
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11