



## Trinbakke fast, Til type: 90



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361420 90
GTIN	4250364401104
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bakke fast.

Str. 90, 125 og 160 med '**klik**'-hurtigskiftesystem, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

Gevind til montering af HD-bakker, ved størrelserne 125 og 160.

#### Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forbejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.

Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

#### Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

#### Passer til:

Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

#### Leveringsomfang:

Inkl. monteringskruer. 1 trinbakke.

### Teknisk beskrivelse

Kæbelængde l	67 mm
Højde, h <sub>1</sub>	16 mm
Til type	90

Kæbebredde b	89,5 mm
Kæbehøjde h	34 mm
passer til farvekode	LC
passer til farvekode	TC
passer til farvekode	NC8
Længde, l <sub>1</sub>	32 mm
Produkttype	Skruestikkæbe