

**Universal-nedholderbakke fast, Til type: 125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361380 125
GTIN	4250364401999
Artikelklasse	34A

Beskrivelse**Anvendelse:**

Nedholder med slebne fjederblade til rå og bearbejdede spændeflader. 'Klik'-hurtigspændesystem til fastgørelse af kliklister. Høj spændenøjagtighed til parallel og vinkelpræcis bearbejdning.

Spændefladerne efterlader stort set ingen synlige mærker.

Leveringsomfang:

Inklusive fjederblade.

Kæbebredde b: 124,4 mm

c: 24 mm

c₁: 34 mm

Kæbehøjde h: 39,5 mm

Højde, h₁: 20 mm

Kæbelængde l: 92 mm

Teknisk beskrivelse

c	24 mm
Til type	125
Kæbehøjde h	39,5 mm
passer til farvekode	LC-Garant
passer til farvekode	Titan 2

passer til farvekode	LC
passer til farvekode	Titan
passer til farvekode	TC
passer til farvekode	HiPo
passer til farvekode	LCV125G
passer til farvekode	NC8
Længde, l_1	43 mm
c_1	34 mm
Kæbelængde l	92 mm
Kæbebredde b	124,4 mm
Højde, h_1	20 mm
Længde, l_2	8,8 mm
Produkttype	Skruestikkæbe