

**Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 20-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM).

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428990, indstillingsringe (til justering) og forlænger.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	2
Tolerancering-Ø	25 / 40 mm
Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	20 - 50 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 20-50 mm	020550 20-50
--------------------------------------------------------------------	--------------

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 30-40 mm	428990 30-40
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 20-25 mm	428990 20-25
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 40-50 mm	428990 40-50
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 25-30 mm	428990 25-30
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 20-30	428993 20-30
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22