

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 12-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	23 mm
Samlet længde	127 mm
Måledybde med forlænger	230 mm
Måleområde	12 - 16 mm
Mål a	2,6 mm
Standardmåledybde	80 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm	484030 15
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 2/150	429010 2/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 13 mm	484030 13
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12