

**Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 50-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM).

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428990, indstillingsringe (til justering) og forlænger.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	2
Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	50 - 100 mm
Tolerancering-Ø	62 / 87 mm
Fejlgrænse	0,007 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 50-100	428993 50-100
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 62-75 mm	428990 62-75
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 75-88 mm	428990 75-88
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 50-63 mm	428990 50-63
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 87-100 mm	428990 87-100