

**Mitutoyo****Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 16-20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 16-20
GTIN	4946368517681
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående boringer, måleflader i hærdet stål.

**Specialtilbehør:**

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromle-Ø	23 mm
Standardmåledybde	80 mm
Mål a	2,6 mm
Måledybde med forlænger	230 mm
Samlet længde	127 mm
Måleområde	16 - 20 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 19 mm	484030 19
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 17 mm	484030 17
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 2/150	429010 2/150