

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 125-150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 125-150
GTIN	4946368517780
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	297 mm
Mål a	19,6 mm
Måleområde	125 - 150 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Standardmåledybde	147 mm
Samlet længde	249 mm
Fejlgrænse	0,01 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 125 mm	484030 125
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 140 mm	484030 140
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150