



## Trinbakke fast, Til type: 160



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361420 160
GTIN	4250364401128
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Bakke fast.

Str. 90, 125 og 160 med '**klik**'-hurtigskiftesystem, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

Gevind til montering af HD-bakker, ved størrelserne 125 og 160.

**Anvendelse:**

Til opspænding af parallelt forbejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.

Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

**Materiale:**

Hærdet stål, slebne overflader.

**Passer til:**

Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

**Leveringsomfang:**

Inkl. monteringskruer. 1 trinbakke.

### Teknisk beskrivelse

Kæbehøjde h	50 mm
Til type	160
passer til farvekode	LC

passer til farvekode	TC
passer til farvekode	HiPo
passer til farvekode	NC8
passer til farvekode	Titan2/TitanSense
passer til farvekode	HOLEX NC
Kæbebredde b	160 mm
Kæbelængde l	104 mm
Højde, h <sub>1</sub>	25 mm
Længde, l <sub>1</sub>	54 mm
Produkttype	Skruestikkæbe