

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 20-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	240 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Mål a	2,6 mm
Måleområde	20 - 25 mm
Samlet længde	140 mm
Standardmåledybde	90 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 24 mm	484030 24
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22