

**Mitutoyo****Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 150-175mm****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 429000 150-175 |
| GTIN                | 4946368517797  |
| Artikelklasse       | 44A            |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

**Specialtilbehør:**

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Mål a                   | 19,6 mm         |
| Samlet længde           | 249 mm          |
| Måletromle-Ø            | 23 mm           |
| Standardmåledybde       | 147 mm          |
| Måledybde med forlænger | 297 mm          |
| Måleområde              | 150 - 175 mm    |
| Fejlgrænse              | 0,01 mm         |
| Aflæsning               | 0,005 mm        |
| Norm                    | Fabriksstandard |
| Måletromleinddeling     | 1/50 mm         |
| Måleværktøj             | analog          |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Emballage   | Stabil boks                        |
| Kalibrering | B6                                 |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

## Services

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue<br>Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks.<br>måleområde 200 mm      | 022500 200 |

## Tilbehør

|  |              |
|--|--------------|
| Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 160 mm       | 484030 160   |
| Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150 | 429010 4/150 |
| Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 175 mm       | 484030 175   |