

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 25-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Mål a	2,6 mm
Måledybde med forlænger	240 mm
Standardmåledybde	90 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Samlet længde	140 mm
Måleområde	25 - 30 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 26 mm	484030 26