



## Tæppe med god sugeevne, 0,4×30 m, Anvendelsesområde: OIL



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084390 OIL
GTIN	2050001710741
Artikelklasse	08J

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmætter med **usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde**. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og **egner sig til næsten alle kemikalier**. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. **Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmatterne efter anvendelsesområde**.

Varer med størrelsen **OIL** opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen **UNI** opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier). Tæpper med høj sugeevne og **trelagsstruktur** samt en **tæt, skridsikker folie**. Ideel til udlægning i gange og produktionsområder og til beskyttelse omkring maskiner. Den tilbageholdte væske optages på sikker vis i filtmaten. **100 % gulvbeskyttelse**.

### Teknisk beskrivelse

Farve	brun
Anvendelsesområde	OIL
Maks. volumen	103 l

Leveringsomfang stk. / kasse	2
Produkttype	Tæpper