



Manuelt afmagnetiseringsapparat, Type: HD2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380863 HD2
GTIN	2050001743770
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

- Let hus til enkel håndtering og 3 m kabel med stik.
- Strømforsyning 230 V / 50 Hz, kapslingsklasse IP42, effektforbrug 220 VA. Automatisk slukning ved > 50 °C. Indkoblingstid 30 %.

Anvendelse:

Til afmagnetisering af overflader på større emner. Mobil anvendelse.

Teknisk beskrivelse

Inddrivningsdybde:	40 mm
Størrelse af den aktive zone	150×95 mm
Vægt	2,2 kg
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC)	+
Netfrekvens	50 Hz
Netspænding	220 V

Netspænding	240 V
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Afmagnetiseringsapparat