

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 40-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	23 mm
Måleområde	40 - 50 mm
Mål a	3,4 mm
Måledybde med forlænger	248 mm
Standardmåledybde	98 mm
Samlet længde	140 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm	484030 44
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm	484030 46
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm	484030 42