



Trinbakke Mobil, Til type: 90



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361400 90
GTIN	4250364401029
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

Bakke bevægelig.

Str. 90, 125 og 160 med **'klik'-hurtigskiftesystem**, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forbejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.

Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringskruer.1 trinbakke.

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde b	89,5 mm
Længde, l ₁	31 mm
Kæbehøjde h	34 mm

Højde, h ₁	16 mm
Kæbelængde l	56 mm
passer til farvekode	TC
passer til farvekode	Duo
passer til farvekode	LC
passer til farvekode	NC8
Til type	90
Produkttype	Skruestikkæbe