



Trinbakke Mobil, Til type: 125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361400 125
GTIN	4250364401036
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

Bakke bevægelig.

Str. 90, 125 og 160 med **'klik'-hurtigskiftesystem**, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forbejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.

Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskrue. 1 trinbakke.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde l	70 mm
Kæbebredde b	124,4 mm
Højde, h ₁	20 mm

passer til farvekode	Titan2/TitanSense
passer til farvekode	LC
passer til farvekode	Duo Plus
passer til farvekode	TC
passer til farvekode	HiPo
passer til farvekode	LC-GARANT
passer til farvekode	Titan
passer til farvekode	LCV125G
passer til farvekode	NC8
passer til farvekode	HOLEX NC
Kæbehøjde h	39,5 mm
Til type	125
Længde, l ₁	40 mm
Produkttype	Skruestikkæbe