




Stålbåndmål til omfang og Ø, maks. måleområdeomfang: 2200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465680 2200
GTIN	2050001061713
Artikelklasse	46R

Beskrivelse

Udførelse:

Stålbåndmål **CJU** til måling af udvendigt omfang og Ø på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og Ø med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. **Noniusaflæsning 0,1 mm**. Fejlgrænser iht. DIN 866.

Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde for omfang	940 - 2200 mm
Måleområde for Ø	300 - 700 mm
Båndbredde	16 mm
Aflæsning	0,1 mm
Båndtykkelse	0,2 mm
Kalibrering	G2
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringOmkredsmålebånd Maks. længde 3000 mm

026280 3000