

**Glasfiberbåndmål i kapsel, Båndlængde: 10m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	463300 10
GTIN	4007368072973
Artikelklasse	46M

Beskrivelse**Udførelse:**

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.

Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

Glasfiberbåndmål Ekstremt knækfast og fleksibelt, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier. **Ikke elektrisk ledende.** Meget let at aflæse. Med cm-skala.

Bemærk:

Yderligere udførelser i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kapsel, bredde	115 mm
Båndbredde	13 mm
Kapsel, højde	32 mm
Kapsel, længde	138 mm
Type målestart	A

Båndlængde	10 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/463300-10>