



## Rustfrit stålbandmål i kapsel, Båndlængde: 20m



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

463050 20

GTIN

4007368079033

Artikelklasse

46M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kapsel:** Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.

**Ramme:** Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

**Bånd:** Patenteret båndstart, **Flextop-beslag**. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.

**Rustfrit stålbandmål** i hærdet krom-nikkel-stål, transparent ovnlakeret. Påtrykt skala med let aflæselige tal og inddelinger. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Med cm-skala (første 20 cm med mm-skala).

#### Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Kapsel, højde

32 mm

Båndbredde

13 mm

Kapsel, bredde

115 mm

Kapsel, længde	138 mm
Type målestart	A
Båndlængde	20 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

### Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 50 m	026240 50
--------------------------------------	-----------