

**WITTE****Vakuumplade med faste afstande, Type: R2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	385030 R2
GTIN	2050001717481
Artikelklasse	38L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højstyrkealuminium. Kan udvides modulært med forbindelselementer. **Inklusive ZeroClamp-boringer 12M10 med centermål 200 mm.**

**Anvendelse:**

Vakuumpåspænding af kunststof, glas, metaller, ikke-jernholdige metaller, grafit og andre materialer.

**Leveringsomfang:**

1 slangetylle, 1 forbindelsesstykke, 7 blindpropper, 1 stik LW12, 2 spændejern, vakuumslange (1 m), anslagsskiver.

10 m pakgarn (Ø 4 mm).

**Bemærk:**

Vakuumpåspændepåklædere kan udvides modulært ved hjælp af forbindelsesstykker.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	10 kg
Afstand	12,5 mm
Bredde	300 mm
Længde	400 mm
Højde	32,5 mm
Produkttype	Vakuumpåspændepåklædere

