




Polyamidbeklædt stålbandmål i ramme, Båndlængde: 20m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	464900 20
GTIN	4007368011286
Artikelklasse	46M

Beskrivelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækning. Kan ombygges til venstrehåndede.

Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

Bånd: Patenteret båndstart, **Flextop-beslag**. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.

Polyamidbeklædt stålbandmål. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Knækfast fjederbandstål.

Høj slidstyrke, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier og olier. Med gennemgående mm-skala.

Str. 20 og 30 i lige ramme, str. 50 i V-ramme.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Båndbredde	13 mm
Hel længde	310 mm
Ramme, bredde	150 mm
Type målestart	A
Båndlængde	20 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 50 m	026240 50
--------------------------------------	-----------