

**Mitutoyo****Lille indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 2-2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde. Justering af målehovedet (**med 2 hårdmetalmåleflader**) sker via **en hårdmetalbestykket** drivnål.

**Anvendelse:**

Til præcis måling af boringers diameter og rundhed.

**Specialtilbehør:**

Kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromle-Ø	17 mm
Måledybde	12 mm
Måleområde	2 - 2,5 mm
Samlet længde	105 mm
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6

Produkttype

Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

**Services**Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks.  
måleområde 20 mm

022500 20

DAkkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue  
Maks. måleområde 200 mm

022510 200