

**HOLEX****Digital skydelære ABS med målespidser, Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415621 500
GTIN	4045197829924
Artikelklasse	42A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digital skydelære med **absolut mål**, nulstilling ikke nødvendig. Stort, kontrastrigt digitaldisplay. Elektronikken slukker automatisk efter 5 minutter. Tænding ved blot at skubbe. Finslebne måleflader. **Med robust metalhus.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	0,01 mm
Kæbelængde	150 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,0005 tommer
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Kalibrering	A1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,06 mm
Norm	ISO 13385

Målespidser	ja
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdelæreholder	412230