

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 25-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429005 25-30
GTIN	4946368517216
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Bundhulsudførelse. **Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.**

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	240 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Måleområde	25 - 30 mm
Standardmåledybde	90 mm
Mål a	0,3 mm
Samlet længde	140 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 26 mm	484030 26