

Mitutoyo**Lille indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 2,5-3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429100 2,5-3
GTIN	4946368080475
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde. Justering af målehovedet (**med 2 hårdmetalmåleflader**) sker via **en hårdmetalbestykket** drivnål.

Anvendelse:

Til præcis måling af boringers diameter og rundhed.

Specialtilbehør:

Kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	2,5 - 3 mm
Måletromle-Ø	17 mm
Måledybde	12 mm
Samlet længde	105 mm
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6

Produkttype

Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

ServicesKalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks.
måleområde 20 mm

022500 20

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue
Maks. måleområde 200 mm

022510 200

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 3 mm

484030 3