

**Mitutoyo****Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 30-40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429005 30-40
GTIN	4946368517223
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Bundhulsudførelse. **Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.**

**Specialtilbehør:**

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Måledybde med forlænger	248 mm
Måleområde	30 - 40 mm
Standardmåledybde	98 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Mål a	0,3 mm
Samlet længde	140 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50

## Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 34 mm	484030 34
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 36 mm	484030 36
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 38 mm	484030 38
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 32 mm	484030 32
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35