

Mitutoyo

Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest, Måleområde: 6-12mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 429000. Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 100 mm nr. 429010.

Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	8 / 10 mm
Antal mikrometerskruer	3
Måleområde	6 - 12 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt
Måleområde 6-12 mm

020550 6-12

Tilbehør

Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 1/100

429010 1/100

Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 8-10 mm

429000 8-10

Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 6-8 mm

429000 6-8

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm

484030 11

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm

484030 7

Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 10-12
mm

429000 10-12

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm

484030 9