




## Stålbåndmål V2A til omfang og Ø, maks. måleområdeomfang: 2200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465682 2200
GTIN	2050001060587
Artikelklasse	46R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålbåndmål **CJU** til måling af udvendigt omfang og Ø på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og Ø med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. **Noniusaflæsning 0,1 mm**. Fejlgrænser iht. DIN 866.

**V2A-udførelse** i rustfrit fjederstål.

#### Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Båndbredde	16 mm
Måleområde for omfang	940 - 2200 mm
Måleområde for Ø	300 - 700 mm
Aflæsning	0,1 mm
Båndtykkelse	0,2 mm
Kalibrering	G2
Produkttype	Båndmål

## Services

KalibreringOmkredsmålebånd Maks. længde 3000 mm

026280 3000