

**Polyamidbeklædt stålbåndmål i kapsel, Båndlængde: 10m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	463100 10
GTIN	4007368074786
Artikelklasse	46M

Beskrivelse**Udførelse:**

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.

Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

Bånd: Patenteret båndstart, **Flextop-beslag**. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.

Polyamidbeklædt stålbåndmål. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Knækfast fjederbåndstål.

Høj slidstyrke, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier og olier. Med gennemgående mm-skala.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kapsel, højde	32 mm
Kapsel, længde	138 mm
Båndbredde	13 mm
Kapsel, bredde	115 mm

Type målestart	A
Båndlængde	10 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 10 m	026240 10
--------------------------------------	-----------