

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 40-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429005 40-50
GTIN	4946368517230
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Bundhulsudførelse. **Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.**

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	248 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Mål a	0,3 mm
Måleområde	40 - 50 mm
Samlet længde	140 mm
Standardmåledybde	98 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm	484030 44
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm	484030 42
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm	484030 46