

Mitutoyo**Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest, Måleområde: 12-20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 429000. Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 150 mm nr. 429010.

Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	16 mm
Antal mikrometerskruer	2
Måleområde	12 - 20 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 12-20 mm	020550 12-20
---------------------------------------------------------------------	--------------

Tilbehør

Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 12-16 mm	429000 12-16
Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 16-20 mm	429000 16-20
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 2/150	429010 2/150
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm	484030 15