

**Mitutoyo****Lille indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 4-5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde. Justering af målehovedet (**med 2 hårdmetalmåleflader**) sker via **en hårdmetalbestykket** drivnål.

**Anvendelse:**

Til præcis måling af boringers diameter og rundhed.

**Specialtilbehør:**

Kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Måledybde	22 mm
Måleområde	4 - 5 mm
Samlet længde	115 mm
Måletromle-Ø	17 mm
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6

Produkttype

Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

**Services**DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue  
Maks. måleområde 200 mm

022510 200

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks.  
måleområde 20 mm

022500 20

**Tilbehør**

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 4 mm

484030 4

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 5 mm

484030 5