



Stålbåndmål V2A til omfang og Ø, maks. måleområdeomfang: 3460mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465682 3460
GTIN	2050001060594
Artikelklasse	46R

Beskrivelse

Udførelse:

Stålbåndmål **CJU** til måling af udvendigt omfang og Ø på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og Ø med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. **Noniusaflæsning 0,1 mm**. Fejlgrænser iht. DIN 866.

V2A-udførelse i rustfrit fjederstål.

Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde for omfang	2190 - 3460 mm
Måleområde for Ø	700 - 1100 mm
Båndbredde	16 mm
Aflæsning	0,1 mm
Båndtykkelse	0,2 mm
Kalibrering	G2
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringOmkredsmålebånd Maks. længde 6000 mm

026280 6000