

Mitutoyo**Digital indvendig trepunktshurtigmåler, Måleområde: 16-20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429250 16-20
GTIN	4946368636481
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendige 3-punkts-hurtigmålere Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. **Displayet kan drejes 330°**. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en **hårdmetalkonus**. Måleflader i titanbelagt hærdet stål.

Fordel:

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

Funktion:

- **Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).**
- **Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.**
- **Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.**
- **Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel Digimatic nr. 497080, forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Reservedel:

Reservemålehoved nr. 429252.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	16 - 20 mm
Aflæsning	0,001 mm
Mål a	0,3 mm
Måledybde med forlænger	203 mm
Standardmåledybde	53 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20

Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Sender Type S1	498966 S1

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Reservemålehoved Måleområde 20-25 mm	429252 20-25
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 2/150	429010 2/150
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Reservemålehoved Måleområde 16-20 mm	429252 16-20