

**Mitutoyo****Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest, Måleområde: 20-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

**Leveringsomfang:**

Indvendige mikrometerskruer nr. 429000. Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 150 mm nr. 429010.

**Teknisk beskrivelse**

Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	20 - 50 mm
Tolerancering-Ø	25 / 40 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 40-50 mm	429000 40-50
Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 30-40 mm	429000 30-40
Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 25-30 mm	429000 25-30
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 20-25 mm	429000 20-25
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22