

**Mitutoyo****Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 50-63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429005 50-63
GTIN	4946368517247
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Bundhulsudførelse. **Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.**

**Specialtilbehør:**

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	156 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Standardmåledybde	105 mm
Mål a	0,3 mm
Måledybde med forlænger	255 mm
Måleområde	50 - 63 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100

## Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm	484030 60
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150