



Polyamidbeklædt stålbandmål i kapsel, Båndlængde: 20m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	463100 20
GTIN	4007368074847
Artikelklasse	46M

Beskrivelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.

Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

Bånd: Patenteret båndstart, **Flextop-beslag**. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.

Polyamidbeklædt stålbandmål. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Knækfast fjederbåndstål.

Høj slidstyrke, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier og olier. Med gennemgående mm-skala.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kapsel, længde	175 mm
Kapsel, bredde	145 mm
Båndbredde	13 mm
Kapsel, højde	32 mm

Type målestart	A
Båndlængde	20 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 50 m	026240 50
--------------------------------------	-----------