

**Mitutoyo****Lille indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 5-6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429100 5-6
GTIN	4946368080505
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde. Justering af målehovedet (**med 2 hårdmetalmåleflader**) sker via **en hårdmetalbestykket** drivnål.

**Anvendelse:**

Til præcis måling af boringers diameter og rundhed.

**Specialtilbehør:**

Kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	115 mm
Måletromle-Ø	17 mm
Måledybde	22 mm
Måleområde	5 - 6 mm
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6

Produkttype

Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

**Services**KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks.  
måleområde 20 mm

022500 20

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue  
Maks. måleområde 200 mm

022510 200

**Tilbehør**

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 5 mm

484030 5

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm

484030 6