

## Mitutoyo

### Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest, Måleområde: 50-100mm



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Artikelklasse	44A

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

##### Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 429000. Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 150 mm nr. 429010.

#### Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	62 / 87 mm
Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	50 - 100 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Tilbehør

Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 75-88 mm	429000 75-88
Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 50-63 mm	429000 50-63
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 87-100 mm	429000 87-100
Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 62-75 mm	429000 62-75