

Mitutoyo**Sæt med digitale mikrometerskruer, Måleområde: 12-25mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–25 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429110, indstillingsringe.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	12 - 25 mm
Antal indstillingsringe	2
Tolerancering-Ø	16 / 20 mm
Antal mikrometerskruer	3

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 12-25 mm	020550 12-25
---	--------------

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Sender Type S16E	498966 S16E
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 2/150	429010 2/150
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2