

**Mitutoyo****Digitale indvendige trepunktshurtigmålere, sæt, Måleområde: 25-50mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Artikelklasse	44A

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Indvendige 3-punkts-hurtigmålere** Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. **Displayet kan drejes 330°**. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en **hårdmetalkonus**.

### Fordel:

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

### Funktion:

- **Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).**
- **Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.**
- **Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.**
- **Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.**

### Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429250, kontrolringe.

## Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	2
-------------------------	---

Tolerancering-Ø	30 / 40 mm
Antal målehoveder	3
Måleområde	25 - 50 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,001 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 25-50 mm	020550 25-50
--	--------------

## Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
Sender Type S1	498966 S1
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965

Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975