

Mitutoyo**Digital, indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 40-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429110 40-50
GTIN	4946368563015
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–16 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445. Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Bemærk:

Kan leveres op til måleområde 300 mm på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	40 - 50 mm
Måledybde med forlænger	252 mm
Standardmåledybde	102 mm
Mål a	0,3 mm
Fejlgrænse	0,003 mm
Aflæsning	0,001 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50

Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm	484030 42
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm	484030 44
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm	484030 46

Sender Type S16E	498966 S16E
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150