

## Mitutoyo

### Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest, Måleområde: 100-200mm

#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Artikelklasse	44A

#### Beskrivelse

**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

**Leveringsomfang:**

Indvendige mikrometerskruer nr. 429000. Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 150 mm nr. 429010.

#### Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	125 / 175 mm
Måleområde	100 - 200 mm
Antal mikrometerskruer	4
Fejlgrænse	0,01 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

#### Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt  
Måleområde 100-200 mm

020550 100-200

## Tilbehør

Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 100-125  
mm

429000 100-125

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 180 mm

484030 180

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 140 mm

484030 140

Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 125-150  
mm

429000 125-150

Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 150-175  
mm

429000 150-175

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 110 mm

484030 110

Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150

429010 4/150

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 160 mm

484030 160

Indvendig mikrometerskrue Holtest Måleområde 175-200  
mm

429000 175-200