

**Mitutoyo****Digital, indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 8-10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429110 8-10
GTIN	4946368562964
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.**

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

**HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–16 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445. Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Bemærk:**

Kan leveres op til måleområde 300 mm på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Mål a	2 mm
Måledybde med forlænger	145 mm
Måleområde	8 - 10 mm
Standardmåledybde	45 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Aflæsning	0,001 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20

## Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Sender Type S16E	498966 S16E
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 1/100	429010 1/100

Tilslutningskabelmed datatast Type USB2

497445 USB2