

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 87-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429005 87-100
GTIN	4946368517278
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Bundhulsudførelse. **Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.**

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	255 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Standardmåledybde	105 mm
Samlet længde	156 mm
Mål a	0,3 mm
Måleområde	87 - 100 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95