

Mitutoyo**Digitale indvendige trepunktshurtigmålere, sæt, Måleområde: 50-100mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts-hurtigmålere Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. **Displayet kan drejes 330°**. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en **hårdmetalkonus**.

Fordel:

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

Funktion:

- **Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).**
- **Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.**
- **Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.**
- **Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.**

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429250, kontrolringe.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	2
-------------------------	---

Antal målehoveder	4
Måleområde	50 - 100 mm
Tolerancering-Ø	62 / 87 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,001 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Tilbehør

Sender Type S1	498966 S1
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1