

## Mitutoyo

### Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 12-20mm

#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Artikelklasse	44A

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Bundhulsudførelse. **Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.**

##### Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 429005. Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 150 mm nr. 429010.

#### Teknisk beskrivelse

Måleområde	12 - 20 mm
Antal mikrometerskruer	2
Tolerancering-Ø	16 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskruer, sæt  
Måleområde 12-20 mm

020550 12-20

---

## Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm

484030 18

Indvendig mikrometerskrue Holtestil bundhulsmålinger  
Måleområde 16-20 mm

429005 16-20

Indvendig mikrometerskrue Holtestil bundhulsmålinger  
Måleområde 12-16 mm

429005 12-16

Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 2/150

429010 2/150

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm

484030 15