




Rustfrit stålbandmål i ramme, Båndlængde: 20m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	464850 20
GTIN	4007368110170
Artikelklasse	46M

Beskrivelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækning. Kan ombygges til venstrehåndede.

Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

Bånd: Patenteret båndstart, **Flextop-beslag**. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.

Rustfrit stålbandmål i hærdet krom-nikkel-stål, transparent ovnlakeret. Påtrykt skala med let aflæselige tal og inddelinger. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Med cm-skala (første 20 cm med mm-skala).

Str. 20 og 30 i lige ramme, str. 50 i V-ramme.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ramme, bredde	120 mm
Hel længde	280 mm
Båndbredde	13 mm
Type målestart	A
Båndlængde	20 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 50 m	026240 50
--------------------------------------	-----------